

# DURATECH

TOP 082x91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poliammide, pesante              |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo               |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota                | Bianco naturale                  |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 82 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 91 mm                            |
| Asse diametro del foro      | 20 mm                            |
| Lunghezza mozzo             | 93 mm                            |
| Larghezza corpo             | 91 mm                            |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D                       |
| Tipo di cuscinetto          | 6204ZV                           |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ● |
| Rumore                     | ● ● ○ ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Duratech                                 |
| Tipo                                | Ruota                                    |
| Standard                            | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h                    | 900 kg                                   |
| Portata a 6 km/h                    | 720 kg                                   |
| Elettricamente conduttivo           | No                                       |
| Inossidabile                        | No                                       |
| Portata statica                     | 1800 kg                                  |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -40 °C                                   |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                                    |
| Peso complessivo                    | 0,57 kg                                  |

