

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Stora |
| ハウジングタイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg |
| 静荷重 | 160 kg |
| 温度範囲 (最小) | -25 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 153 mm |
| 全幅 | 74 mm |
| 総重量 | 0.724 kg |

車輪

| | |
|-------------|-------------------|
| 本体材質 | 樹脂成型ポリウレタン |
| トレッド材質 | トラック付きダブルフランジ |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| 車輪色 | スレートグレー (RAL7015) |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| ボディ幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度 (D) | 59 ショアD |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 特殊機能 |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 40 mm |
| 旋回半径 | 102.5 mm |
| 旋回径 | 205 mm |
| ドーム径 | 65 mm |

フィッティング

| | |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 13 mm |

追加情報

パレットサイズ：トラック幅：約2.75mm、溝幅：約5.7mm、溝深さ：>10mm。

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

