



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ●
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea
Tipo	Ruota girevole con blocco direzionale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	110 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	220 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	170 mm
Larghezza complessiva	89 mm
Peso complessivo	1,25 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Disassamento	52 mm
Raggio di piroettamento	156 mm
Ingombro di piroettamento	312 mm
Diametro cuffia superiore	56 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	22 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Placca rettangolare
Lunghezza della piastra	90 mm
Larghezza della piastra	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	50 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

Product Drawings

