INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# AGILA

## 2477DYK075R07-Ø24-27

EAN 4031582340877



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●○○ |
| Rumore | ●●●○○ |
| Attrito | ●●●○○ |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Agila |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 55 kg |
| Elettricamente conduttivo | Sì |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 110 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 103 mm |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 24 mm |
| Raggio di piroettamento | 80 mm |
| Ingombro di piroettamento | 160 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio |
| Materiale del battistrada | Gomma piena, nera, elettroconduttiva |
| Cuscinetto | Coni di sfere |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 75 mm |
| Larghezza battistrada | 25 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Espansore sintetico, tondo |
| Fissaggio ad espansore (minimo) | 24 mm |
| Fissaggio ad espansore (massimo) | 27 mm |
| Suggerimento | Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2477DYK075R07-Ø24-27

EAN 4031582340877

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto




