INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# GALEA

## 5070YGP100P60-90x70

Número de encomenda 00078901



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●○○ |
| Resistência à corrosão | ●●●●○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Galea |
| Tipo | Rodízio giratório |
| Padrão | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Elétrico condutivo | Sim |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 200 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 138 mm |
| Peso geral | 0,45 kg |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Fechado |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas |
| Offset | 40 mm |
| Raio giratório | 90 mm |
| Interferência giratória | 180 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Polipropileno, eletro-condutivo |
| Material do piso da roda | Borracha termoplástica, eletro-condutivo |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 100 mm |
| Largura do Piso | 30 mm |
| Dureza do Piso (A) | 87 Shore A |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 90 mm |
| Largura da placa | 70 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 60 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 70 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 50 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 55 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# GALEA

5070YGP100P60-90x70

Número de encomenda 00078901

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

