



CHAPE

Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	22 mm
Longueur de la vis	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Capacité de charge à 3 km/h	120 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	yes
Capacité de charge statique	240 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	120 mm
Largeur totale	82 mm
Poids	0.82 kg

Dessins du produit

