

ALPHA STAINLESS

8470UFD125P30-11

EAN 4031582370102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha stainless
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	150 kg
Aço inoxidável	✓
Capacidade de carga estática	300 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	155 mm
Peso geral	1,016 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
	macio
Material do piso da roda	Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Rolamento	Rolamento, aço inoxidável
Eixo	Aparafusado com porca
Diâmetro	125 mm
Largura do Piso	40 mm
Dureza do Piso (A)	64 Shore A

SUPORTE

Material	Aço inoxidável, pesado
Em Forma de Garfo	Amplio
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	40 mm
Raio giratório	102,5 mm
Interferência giratória	205 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFD125P30-11

EAN 4031582370102



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

