INFORMACJE O PRODUKCIE

# ZETA

## 4681ITP200P63 FlatXL

EAN 4031582400489



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●○○ |
| Odejście | ●●●●○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zeta |
| Typ | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 800 kg |
| Nośność przy 6 km/h | 640 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 1600 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -0,33 °C |
| Wysokość całkowita | 240 mm |
| Waga całkowita | 3,71 kg |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, bardzo ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 55 mm |
| Zasięg działania koła | 230 mm |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Tread profile | płaski |
| Materiał ciała | Aluminium |
| Materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Osłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 200 mm |
| Szerokość Bieżnia | 50 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
| Długość płytki | 137 mm |
| Szerokość płytki | 105 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


## 4681ITP200P63 FlatXL


EAN 4031582400489

**Rysunki produktu**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH