

LEVINA

5371PJP100P51 7001/6032

EAN 4031582358704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Levina
Tipo	Ruota girevole con blocco direzionale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	141 mm
Larghezza complessiva	59 mm
Peso complessivo	0,53 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Sottile
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Grigio argento (RAL7001)
Disassamento	36 mm
Raggio di piroettamento	98 mm
Ingombro di piroettamento	196 mm
Diametro cuffia superiore	59 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Con parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Placca rettangolare
Lunghezza della piastra	95 mm
Larghezza della piastra	70 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	50 mm
Larghezza foro piastra (massima)	75 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

Premio
Universal
DesignClub del
progettista
tedesco

LEVINA





5371PJP100P51 7001/6032

EAN 4031582358704

Numero d'ordine 00061720
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Premio
Universal
Design



Club del
progettista
tedesco