

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13

EAN 4031582432992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha stainless
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	80 kg
Inoxidable	✓
Capacidad de carga estática	160 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-30 °C
Rango de temperatura (máximo)	250 °C
Altura total	128 mm
Peso total	0,791 kg

ARO

Material del cuerpo	Aluminio
	blando
Material de la banda de rodadura	Amortiguación, Resistente al calor
Cojinete	Arbusto de cojinete seco
Eje	Enroscado con tuerca
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	35 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	75 Shore A

SOPORTE

Material	Acero Inoxidable, pesado
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Desplazamiento	41 mm
Radio de giro	91 mm
Interferencia de giro	182 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	13 mm

ALPHA STAINLESS

8470IDG100P30-13

EAN 4031582432992



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

8470U00100P30- ϕ 11

