



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa produktu                | Zeta                                |
| Typ                           | Kółko obrotowe z Blokadą kierunkową |
| Standardowy                   | EN12532 — Sprzęt transportowy       |
| Nośność przy 4 km/h           | 800 kg                              |
| Nośność przy 6 km/h           | 640 kg                              |
| Przewodzące prąd elektryczny  | Nie                                 |
| Nierdzewne                    | Nie                                 |
| Nośność statyczne             | 1600 kg                             |
| Zakres temperatur (minimalny) | -0,33 °C                            |
| Wysokość całkowita            | 240 mm                              |
| Waga całkowita                | 3,71 kg                             |

#### OBUDOWA

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Materiał obudowy      | Arkusz stalowy, bardzo ciężki                   |
| Kształt Widelec       | Poszerzane, Wzmacniane                          |
| Łożysko obrotowe      | Dwa wyściigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Kolor                 | pasywowany na niebiesko                         |
| Wysięg                | 55 mm                                           |
| Zasięg działania koła | 230 mm                                          |

#### KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Tread profile        | płaski                         |
| Materiał ciała       | Aluminium                      |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane           |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu              |
| Średnica             | 200 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                     |

#### MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 137 mm             |
| Szerokość płytki                       | 105 mm             |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 105 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

## Product Drawings

