



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | ICS                             |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Elettricamente conduttivo           | ✓                               |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 166 mm                          |
| Peso complessivo                    | 0,789 kg                        |

## RUOTA

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide, elettricamente conduttivo       |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato, elettroconduttivo   |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato |
| Parafili                    | Parafili integrati                          |
| Diametro                    | 125 mm                                      |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                                       |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                                  |
| Durezza del Battistrada (D) | 40 Shore D                                  |

## SUPPORTO

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Materiale                 | Poilammide      |
| Forma della forcella      | Sottile         |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole |
| Disassamento              | 38 mm           |
| Ingombro di piroettamento | 259 mm          |

## FISSAGGIO

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo di fissaggio                | Placca rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 95 mm               |
| Larghezza della piastra          | 70 mm               |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 75 mm               |
| Larghezza foro piastra (massima) | 50 mm               |
| Diametro del foro della piastra  | 11 mm               |

# ICS




5327XSX125P51 INOX

EAN 4031582367706



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI



Premio di  
Design IF