

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ● ○

コア属性

製品名 Omikron twin

ハウジングタイプ 自在キャスター

標準 EN12532 - 輸送機器と類似した

4km/hの耐荷重 5000 kg

6km/hの耐荷重 3600 kg

静荷重 7500 kg

温度範囲 (最小) -10 °C

温度範囲 (最大) 60 °C

取付高 365 mm

全幅 272 mm

総重量 54.457 kg

車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	250 mm
トレッド幅	80 mm
ボディ幅	80 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ディープグリーブボールスラストローラーベアリング
色	透明塗装
オフセット	70 mm
旋回半径	210.5 mm
旋回径	421 mm
ドーム径	250.5 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	270 mm
プレート幅	250 mm
プレート穴長 (最大)	210 mm
プレート穴幅 (最大)	230 mm
プレート穴径	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

9950...250P68

