

INTEGRAL TWIN

2944UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral twin
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central
Standard	EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	450 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	175 mm
Largeur totale	75 mm
Poids global	1.42 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Gris blanc (RAL9002)
Déport	45 mm
Rayon d'encombrement	124 mm
Diamètre d'encombrement	248 mm
Diamètre du dôme	70 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Gris blanc (RAL9002)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	15 mm
Largeur du corps	15 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Tige avec Trou de came pour barres profilées, Version courte
Diamètre Œil	32 mm
Longueur Œil	51 mm
Position du filetage de l'Œil	7 mm
Quantité de trous de montage Œil	4



Prix du
design
allemand



Prix Red
Dot
Design

INTEGRAL TWIN

2944UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302578

Numéro de commande 00032831
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

