



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● ● |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | ICS                                      |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Tak                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 200 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 40 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 166 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 52 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 0,72 kg                                  |

#### OBUDOWA

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid                       |
| Kształt Widelec        | Wąski                          |
| Łożysko obrotowe       | Trzpień , obrotowy             |
| Kolor                  | Srebrnoszary (podobny RAL7001) |
| Wysięg                 | 37 mm                          |
| Promień działania koła | 99,5 mm                        |
| Zasięg działania koła  | 199 mm                         |
| Średnica kopuły        | 52 mm                          |

#### KOŁO

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid, przewodzący elektrycznie           |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione      |
| Kolor Koło           | Srebrnoszary (RAL7001)                       |
| Oslony gwintu        | Zintegrowany ochraniacz gwintu               |
| Średnica             | 125 mm                                       |
| Szerokość Bieżnia    | 32 mm                                        |
| Szerokość korpusu    | 32 mm                                        |
| Twardość Bieżnia (A) | 91 Shore A                                   |
| Twardość Bieżnia (D) | 40 Shore D                                   |

#### MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 95 mm              |
| Szerokość płytki                       | 70 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 50 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 75 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

## Product Drawings

