

# ALPHA STAINLESS

8477UOD200P63 TFR

EAN 4031582386899



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha stainless                    |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention  |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 400 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 800 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 240 mm                             |
| Poids                           | 2,523 kg                           |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                       |
| Bandage               | Identique au corps de roue      |
| Roulement             | Roulements rouleaux, inoxydable |
| Axe                   | axe de roue boulonné            |
| Diamètre              | 200 mm                          |
| Largeur du bandage    | 50 mm                           |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Matériau                | Acier Inoxydable, forte charge |
| Forme de la chape       | Galbée                         |
| Pivot                   | Double rangée de billes,       |
| Déport                  | 55 mm                          |
| Rayon d'encombrement    | 167 mm                         |
| Diamètre d'encombrement | 334 mm                         |
| Inoxydable              | ✓                              |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm                |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |