

AGILA TWIN

2970UOO050P40 (12)

EAN 4031582458138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname | Agila twin |
| Typ | Lenkrolle |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 70 kg |
| Statische Tragfähigkeit | 140 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 69 mm |
| Gesamtgewicht | 0,215 kg |

RAD

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
| Lager | Gleitlager |
| Fadenschutz | Ohne Fadenschutz |
| Durchmesser | 50 mm |
| Breite der Lauffläche | 20 mm |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |

GEHÄUSE

| | |
|---------------|-----------------------|
| Material | Stahlblech, mittel |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Kugelhahn, zweireihig |
| Ausladung | 25 mm |
| Schwenkradius | 53 mm |
| Störkreis | 106 mm |

BEFESTIGUNG

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Befestigungsart | Quadratische Platte |
| Plattenlänge | 60 mm |
| Plattenbreite | 60 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 38 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 48 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 38 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 6,3 mm |

AGILA TWIN

2970UOO050P40 (12)

EAN 4031582458138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

