

# LUMINA

AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011

EAN 4031582415094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktname                 | Lumina                |
| Typ                         | Lenkrolle             |
| Norm                        | EN12528 - Möbelrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 40 kg                 |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                  |
| Rostfrei                    | Nein                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 80 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                 |
| Bauhöhe                     | 56 mm                 |
| Gesamtbreite                | 55 mm                 |
| Gesamtgewicht               | 0,13 kg               |

## GEHÄUSE

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Gehäusematerial    | Polypropylen                      |
| Gabelform          | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen |
| Schwenklager       | Stift, drehbar                    |
| Farbe              | Graphit schwarz (RAL9011)         |
| Ausladung          | 20 mm                             |
| Schwenkradius      | 52 mm                             |
| Störkreis          | 104 mm                            |
| Dom Durchmesser    | 0 mm                              |
| Gewindedurchmesser | 10 mm                             |

## RAD

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen               |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper    |
| Lager                    | Gleitlager mit Distanzrohr |
| Achse                    | Vernietet                  |
| Laufflächenfarbe         | Graphit schwarz (RAL9011)  |
| Radfarbe                 | Graphit schwarz (RAL9011)  |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz           |
| Durchmesser              | 50 mm                      |
| Breite der Lauffläche    | 7 mm                       |
| Achslotch Durchmesser    | 0 mm                       |
| Nabenlänge               | 0 mm                       |
| Breite des Radkörpers    | 7 mm                       |
| Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D                 |

## BEFESTIGUNG

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Befestigungsart       | Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben |
| Bundstift Durchmesser | 10 mm                                 |
| Bundstift Länge       | 15 mm                                 |

# LUMINA

AA20POI050S70-10x15/8 9011/9011

EAN 4031582415094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

---

