

NOVATECH

ITP 150X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319903
Bestelnummer 00804811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	650 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	520 kg
Statisch draagvermogen	1300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	1,149 kg

NOVATECH

ITP 150X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319903
Bestelnummer 00804811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

