



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	450 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	130 mm
Largeur totale	71 mm
Poids	0.93 kg

CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	108 mm
Diamètre d'encombrement	216 mm
Diamètre du dôme	45.5 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	15 mm
Largeur du corps de roue	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	45 mm
Position de la tige filetée	7 mm
Nombre de trous de fixation	2

