



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	ICS
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	137 mm
Larghezza complessiva	52 mm
Peso complessivo	0,377 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Grigio argento (RAL7001)
Parafili	Parafili integrati
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Sottile
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Grigio argento (RAL7001)
Disassamento	38 mm
Raggio di piroettamento	87 mm
Ingombro di piroettamento	174 mm
Diametro cuffia superiore	52 mm
Diametro filettatura	0 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Lunghezza perno	17 mm

ICS



5320PJP100S70-10X17 7001

EAN 4031582010688



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI



Premio di
Design IF