

LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000

EAN 4031582368758



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Levina
Typ	Kółko obrotowe z Blokadą pełną
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	161 mm
Szerokość całkowita	59 mm
Waga całkowita	0,58 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Wąski
Łożysko obrotowe	Dwa wyścigi kulkowe
Kolor	Srebrnoszary (RAL7001)
Wysięg	38 mm
Promień działania koła	100,5 mm
Zasięg działania koła	201 mm
Średnica kopuły	59 mm

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koła	Srebrnoszary (RAL7001)
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Szerokość korpusu	32 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień	11 mm

Nagroda
Universal
Design
AwardKlub
Projektant
Deutscher

LEVINA

5377PJP125P30-11 7001/3000


EAN 4031582368758

Numer zamówienia 00037406

Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Nagroda
Universal
Design
Award



Klub
Projektant
Deutscher