

AGILA TWIN

2970DIK075P30-10,3

EAN 4031582439588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila twin
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	99 mm
Poids	0,754 kg

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes conique
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	31,4 mm
Rayon d'encombrement	68,9 mm
Diamètre d'encombrement	137,8 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	10,3 mm

AGILA TWIN

2970DIK075P30-10,3

EAN 4031582439588



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

