

# INTEGRAL TWIN

2946USX100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582340624



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Produktname                 | Integral twin                                      |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
| Norm                        | ähnlich EN12531 - Krankenbettenrollen              |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 125 kg                                             |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 125 kg                                             |
| Elektrisch-leitfähig        | ✓                                                  |
| Statische Tragfähigkeit     | 250 kg                                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C                                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                                              |
| Bauhöhe                     | 129 mm                                             |
| Gesamtbreite                | 60 mm                                              |
| Gesamtgewicht               | 1,39 kg                                            |
| Zertifikat                  | Getestet und überwacht durch TÜV Süd               |
|                             | German Design Award                                |
|                             | Red Dot Design Award                               |

## RAD

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                                     |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
| Lager                    | Präzisionskugellager, abgedichtet            |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                              |
| Durchmesser              | 100 mm                                       |
| Breite der Lauffläche    | 15 mm                                        |
| Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D                                   |

## GEHÄUSE

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Material      | Stahlblech, mittel   |
| Gabelform     | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager  | Präzisionskugellager |
| Ausladung     | 31 mm                |
| Schwenkradius | 81 mm                |
| Störkreis     | 162 mm               |

## BEFESTIGUNG

|                    |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart    | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltknocken                                                           |
| Zapfen Durchmesser | 28 mm                                                                                                  |
| Zapfenlänge        | 96 mm                                                                                                  |
| Hinweis            | Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Waschbar gemäß AK-BWA

# INTEGRAL TWIN


2946USX100R26-28S45 4XM8

EAN 4031582340624



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



German  
Design  
Award



Red Dot  
Design  
Award