

INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAP150R36-32S30 T 9002

EAN 4031582355086

Numéro de commande 00031798



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Integral twin torsion
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage total centralisé
Norme	EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 3 km/h	250 kg
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Capacité de charge statique	750 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	193 mm
Largeur totale	74 mm
Poids	2,218 kg
Certification	Testé et contrôlé par Tüv Süd

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Blanc gris (RAL9002)
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	15 mm
Largeur du corps de roue	15 mm
Dureté du bandage (A)	91 Shore A
Dureté du bandage (D)	40 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur	Blanc gris (RAL9002)
Déport	45 mm
Rayon d'encombrement	124,5 mm
Diamètre d'encombrement	249 mm
Diamètre du dôme	70 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central	32 mm
Longueur de la vis	51 mm
Position de la tige filetée	7 mm
Nombre de trous de fixation	2

German
Design
AwardRed Dot
Design
Award