



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

#### PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

#### KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Novatech                      |
| Type                         | Wiel                          |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 700 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/h     | 560 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch draagvermogen       | 1400 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totaal gewicht               | 1,09 kg                       |

#### WIEL

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal wielkern            | Staal, ijzer          |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering                      | Precisie kogellagers  |
| Wielkleur                     | Honinggeel (RAL1005)  |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer   |
| Diameter                      | 80 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 70 mm                 |
| Diameter Asgat                | 20 mm                 |
| Naaflengte                    | 70 mm                 |
| Breedte wielkern              | 70 mm                 |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A            |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D            |
| Type lager                    | 6204                  |

