

LUMINA

6A23Y0I050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556
Bestellnummer 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Lumina
Typ	Lenkrolle mit lastabhängiger Bremsen
Elektrisch-leitfähig	✓
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	59 mm
Gesamtbreite	55 mm
Gesamtgewicht	0,128 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	8 mm
Breite des Radkörpers	8 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

GEHÄUSE

Material	Zink-Druckguss / Aluminium
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Schwenklager	Stift, drehbar
Schwenkradius	51 mm
Störkreis	102 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser	11 mm

PRODUKTINFORMATION

LUMINA

6A23YOI050B10-11X20/10 RK. SCHWARZ

EAN 4031582340556
Bestellnummer 00073825



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

