

LINEA LIGHT

5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127
Bestellnummer 00770565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten ● ● ● ● ●

Fahrgeräusch ● ● ● ● ●

Abrieb ● ● ● ● ●

Korrosionsbeständigkeit ● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea light
Typ	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	90 kg
Elektrisch-leitfähig	✓
Statische Tragfähigkeit	180 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	75,5 mm
Gesamtbreite	55 mm
Gesamtgewicht	0,15 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	15 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Silbergrau (RAL7001)
Ausladung	23 mm
Schwenkradius	81 mm
Störkreis	162 mm
Dom Durchmesser	30 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm



Deutscher Designer Club



Interzum Award



IF Design Award

LINEA LIGHT

5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127

Bestellnummer 00770565

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

