



L'immagine può differire dal prodotto originale

**RUOTA**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Materiale del corpo         | Alluminio                   |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Colato         |
| Cuscinetto                  | Foro con cava per chiavetta |
| Colore Ruota                | Giallo miele (RAL1005)      |
| Parafili                    | Senza parafili              |
| Diametro                    | 200 mm                      |
| Larghezza battistrada       | 50 mm                       |
| Asse diametro del foro      | 20 mm                       |
| Lunghezza mozzo             | 54 mm                       |
| Larghezza corpo             | 50 mm                       |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                  |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D                  |

**PRESTAZIONI**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ● ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

**ATTRIBUTI PRINCIPALI**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Novatech                            |
| Tipo                                | Ruota                               |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 960 kg                              |
| Portata a 6 km/h                    | 800 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 1600 kg                             |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                               |
| Peso complessivo                    | 1,22 kg                             |

