



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Zwenkwiel met gecombineerde rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	110 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	220 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	175 mm
Totale breedte	89 mm
Totaal gewicht	1,45 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Offset	52 mm
Zwenk radius	156 mm
Uitzwenking	312 mm
Diameter koepel	56 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	22 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	56 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	51,5 mm
Diameter bevestigingsgat	8,5 mm

LINEA


594CUAP150P50 ral7001

EAN 4031582411430



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Duitse
OntwerpersClub



Interzum
Award



IF Design
Award