
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Omikron twin
Tipo	Rueda fija
Estándar	similar EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	2000 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	1500 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	4000 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	250 mm
Ancho total	189 mm
Peso total	12.48 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Color	Transparente Revestimiento
Lubrication nipple	1
Diámetro del domo	160 mm

ARO

Material del cuerpo	Hierro fundido
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	200 mm
Anchura de la placa	160 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	120 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	160 mm
Diámetro del orificio de la placa	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


OMIKRON TWIN


9958FTP160P65


EAN 4031582316957

Número de pedido 00827824

Planos del producto







© Copyright 2026 TENTE International GmbH