INFORMAȚII DESPRE PRODUS

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Agila twin
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	70 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	140 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	69 mm
Lățime totală	57 mm
Greutate totală	0,24 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, medie
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	25 mm
Raza de pivotare	77 mm
Interferență pivotantă	155 mm
Diametru cupolă	53 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu
Roată	Gri ardezie (RAL7015)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	20 mm
Lățimea corpului	20 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844

Numărul de comandă 00030579

Desene ale produsului



