

LINEA

5941UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582352337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	120 kg
Capacité de charge statique	240 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	124 mm
Largeur totale	82 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	108 mm
Diamètre d'encombrement	216 mm
Diamètre du dôme	52 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire, entre-axe américain
Longueur de la platine	95 mm
Largeur de la platine	70 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	72 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	76 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	44,5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	52 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA

5941UAP100P52 RAL9002

EAN 4031582352337



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

