



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ○ ○ ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ● |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Zeta                               |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention  |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 600 kg                             |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 480 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | Non                                |
| Inoxydable                      | Non                                |
| Capacité de charge statique     | 1200 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -40 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                              |
| Hauteur                         | 240 mm                             |
| Poids                           | 3,08 kg                            |

## CHAPE

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Acier renforcé                                   |
| Forme de la chape       | Galbée, renforcée                                |
| Pivot                   | Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu                                      |
| Déport                  | 55 mm                                            |
| Rayon d'encombrement    | 161 mm                                           |
| Diamètre d'encombrement | 322 mm                                           |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue         | Polyamide                  |
| Bandage               | Identique au corps de roue |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Axe                   | axe de roue boulonné       |
| Pare-fils             | Sans pare-fils             |
| Diamètre              | 200 mm                     |
| Largeur du bandage    | 46 mm                      |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D                 |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 105 mm                |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 80 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

Product Drawings

