製品情報

AGILA

2471PJP125P50

EAN 4031582301434



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	160 mm
総重量	0.93 kg

ハウジング

ハウジング材質	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
ハウジング色	青色被膜保護
オフセット	41 mm
旋回半径	131 mm
旋回径	262 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	77 mm
プレート幅	67 mm
プレート穴長（最小）	56 mm
プレート穴長（最大）	61.5 mm
プレート穴幅（最小）	46.5 mm
プレート穴幅（最大）	51.5 mm
プレート穴径	8.5 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2471PJP125P50

EAN 4031582301434

製品図面







© Copyright 2026 TENTE International GmbH