



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ |
| 감원     | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | ICS              |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터           |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg           |
| 적재 용량 정적       | 200 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 40 °C            |
| 총높이            | 166 mm           |

## 휠

|            |               |
|------------|---------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드         |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입     |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링, 밀봉된 |
| 스레드 가드     | 통합 스레드가드      |
| 직경         | 125 mm        |
| 트레드 폭      | 32 mm         |
| 트레드의 경도(D) | 42 Shore D    |

## 하우징

|         |         |
|---------|---------|
| 재료      | 폴리아미드   |
| Fork 외형 | 슬림      |
| 스위블 베어링 | 스텝, 회전  |
| 오프셋     | 37 mm   |
| 회전 반경   | 99.5 mm |
| 회전 간섭   | 199 mm  |
| 스테인리스   | ✓       |

## 피팅

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| 피팅 유형          | 직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격 |
| 플레이트 길이        | 95 mm                |
| 플레이트 너비        | 70 mm                |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 44.45 mm             |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 76.2 mm              |
| 플레이트 구멍 직경     | 10 mm                |

