INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ALPHA STAINLESS

8477UOD160P63

EAN 4031582333152



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●○○
Rumore	●●●○○
Attrito	●●●●○
Resistenza alla corrosione	●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha stainless
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	400 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	800 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	200 mm
Larghezza complessiva	96 mm
Peso complessivo	2,08 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Acciaio Inossidabile
Disassamento	60 mm
Raggio di piroettamento	167 mm
Ingombro di piroettamento	334 mm
Diametro cuffia superiore	96 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Bianco naturale
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Larghezza corpo	40 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	105 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8477UOD160P63


EAN 4031582333152

Numero d'ordine 00038019

Disegni del prodotto







© Copyright 2026 TENTE International GmbH