



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea                                   |
| Тип                                | Въртящ се Колело с комбинирана ключалка |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела            |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 130 kg                                  |
| Електропроводим                    | Не                                      |
| Неръждаемост                       | Не                                      |
| Статичен Товароносимост            | 260 kg                                  |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                                  |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                                   |
| Обща височина                      | 170 mm                                  |
| Обща ширина                        | 89 mm                                   |
| Общо тегло                         | 1.3 kg                                  |
| Сертифициране                      | Тествано и наблюдавано от TÜV Süd       |

## ВИЛКА

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид                |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело     |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер   |
| Цвят                        | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Изместване                  | 52 mm                   |
| Радиус на завъртане         | 156 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 312 mm                  |
| Диаметър на купол           | 56 mm                   |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 150 mm                          |
| Ширина на Резба       | 22 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 13 mm         |

## Product Drawings

