PRODUKTINFORMATION

# LEVINA STAINLESS

5381UAC150P30-13

EAN 4031582364286

Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●●○ |
| Abrieb | ●●●●○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●● |

## HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Levina stainless |
| Typ | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Ja |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C |
| Bauhöhe | 190 mm |

## GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Gabelform | Schlank |
| Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Ausladung | 38 mm |
| Störkreis | 240 mm |

## RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 150 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D |

## BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 13 mm |

Universal Design Award

Deutscher Designer Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# LEVINA STAINLESS

5381UAC150P30-13

EAN 4031582364286

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen





© Copyright 2026 TENTE International GmbH