



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ● ●

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Linea                                |
| Tipo de alojamento                | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 120 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 240 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                |
| Altura total                      | 118 mm                               |
| Largura geral                     | 82 mm                                |
| Peso geral                        | 0,618 kg                             |

## RODA

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                                        |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado                            |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                                    |
| Diâmetro                   | 100 mm                                           |
| Largura do Piso            | 20 mm                                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                                       |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material                | Poliamida                        |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Offset                  | 32 mm                            |
| Raio giratório          | 90 mm                            |
| Interferência giratória | 180 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 52 mm                            |
| Aço inoxidável          | ✓                                |

## ENCAIXE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Tipo de fixação  | Furo da rosca |
| Diâmetro do furo | 13 mm         |

## INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# LINEA

5940UAC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352443


Número de encomenda 00771807EK



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---



Clube  
Design  
Deutscher



Prémio  
Interzum



Prémio IF  
Design