INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

AGILA TWIN

2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Agila twin
Tipo	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	70 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	140 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-25 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	69 mm
Ancho total	57 mm
Peso total	0.24 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	25 mm
Radio de giro	77 mm
Interferencia de giro	155 mm
Diámetro del domo	53 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso
Color Aro	Gris pizarra (RAL7015)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	20 mm
Anchura del cuerpo	20 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2975UOO050P30-11

EAN 4031582302844

Número de pedido 00030579

Planos del producto





© Copyright 2026 TENTE International GmbH