

# INTEGRAL TWIN TORSION

3944UAC125R36-32 4XM6

EAN 4031582382549



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktname                 | Integral twin torsion                                    |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
| Norm                        | ähnlich EN12531 - Krankenbettenrollen                    |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 125 kg                                                   |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 125 kg                                                   |
| Statische Tragfähigkeit     | 250 kg                                                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C                                                   |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                                                    |
| Bauhöhe                     | 150 mm                                                   |
| Gesamtbreite                | 62 mm                                                    |
| Zertifikat                  | Getestet und überwacht durch TÜV Süd                     |

## RAD

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                       |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt         |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                |
| Durchmesser              | 125 mm                         |
| Breite der Lauffläche    | 12 mm                          |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                     |
| Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D                     |

## GEHÄUSE

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Material      | Stahlblech, schwer   |
| Gabelform     | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager  | Präzisionskugellager |
| Ausladung     | 37,5 mm              |
| Schwenkradius | 100 mm               |
| Störkreis     | 200 mm               |

## BEFESTIGUNG

|                    |                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart    | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz                                                      |
| Zapfen Durchmesser | 32 mm                                                                                                  |
| Zapfenlänge        | 51 mm                                                                                                  |
| Hinweis            | Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. |