



图片可能与原产品不同

表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Agila          |
| 外壳类型      | 万向脚轮           |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg         |
| 导电        | 是              |
| 不锈        | 否              |
| 静态载重      | 200 kg         |
| 温度范围（最低）  | -10 °C         |
| 最高温度范围    | 40 °C          |
| 总高        | 163 mm         |
| 总重量       | 1.19 kg        |

支架

|      |          |
|------|----------|
| 外壳材料 | 钢板，中号    |
| 支架形状 | 宽        |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道   |
| 颜色   | 蓝色钝化     |
| 偏移量  | 41 mm    |
| 旋转半径 | 103.5 mm |
| 转向干涉 | 207 mm   |

轮子

|         |            |
|---------|------------|
| 轮体材料    | 钢板         |
| 胎面材料    | 实心橡胶，黑色，导电 |
| 轴承      | 圆锥球轴承      |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置    |
| 直径      | 125 mm     |
| 胎面宽度    | 32 mm      |
| 胎面硬度（A） | 80 岸 A     |

固定件

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 固定件类型     | 合成膨胀机，圆形        |
| 膨胀固定件（最小） | 27 mm           |
| 膨胀固定件（最大） | 30 mm           |
| 提示        | 请在订购时注明所需的试管内径。 |

