

NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582324525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	40 mm
車軸穴径	15 mm
ハブの長さ	40 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
6km/hの耐荷重	240 kg
静荷重	600 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.576 kg

NOVATECH

ITP 100X40-Ø15 HL40

EAN 4031582324525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

