



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea                               |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 130 kg                              |
| Електропроводим                    | Не                                  |
| Неръждаемост                       | Да                                  |
| Статичен Товароносимост            | 260 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                               |
| Обща височина                      | 143 mm                              |
| Обща ширина                        | 82 mm                               |
| Общо тегло                         | 0.87 kg                             |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят                        | Сиво бяло (RAL9002)   |
| Изместване                  | 40 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 129 mm                |
| Интерференция при завъртане | 258 mm                |
| Диаметър на купол           | 52 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                                |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано                |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер ,<br>Неръждаемост |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба         |
| Диаметър              | 125 mm                                  |
| Ширина на Резба       | 20 mm                                   |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                            |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 13 mm         |

## Product Drawings

