



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ● ○

Устойчив на корозия ● ● ● ● ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Име на продукта                       | Linea                                          |
| Тип корпус                            | Завъртане на Колело с<br>Заклучване по пососка |
| Стандартен                            | EN12530 – Изделителни колела                   |
| Товароносимост при 3 км/ч             | 120 kg                                         |
| Статичен Товароносимост               | 240 kg                                         |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -10 °C                                         |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 40 °C                                          |
| Обща височина                         | 124 mm                                         |
| Обща ширина                           | 82 mm                                          |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                          |
| Ширина на Резба       | 20 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал                    | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Изместване                  | 32 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 108 mm                |
| Интерференция при завъртане | 216 mm                |
| Диаметър на купол           | 52 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                               | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                           | 95 mm             |
| Ширина на плаката                            | 70 mm             |
| Дължина на отвора на плаката<br>(максимална) | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(максимална)  | 50 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката                | 11 mm             |

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

