INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# INTEGRAL TWIN

## 2946USX100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582340624



A imagem pode diferir do produto original

### DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●●● |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Integral twin |
| Tipo | Rodízio giratório com travão central e total |
| Padrão | semelhante a EN12531- Rodízios para Camas Hospitalares |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 125 kg |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 125 kg |
| Elétrico condutivo | Sim |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 250 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -30 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Altura total | 129 mm |
| Largura geral | 60 mm |
| Peso geral | 1,39 kg |
| Certificação | Testado e monitorizado por TÜV Süd |

### SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Folha de aço, média |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Rolamento de esferas de precisão |
| Offset | 31 mm |
| Raio giratório | 81 mm |
| Interferência giratória | 162 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão, selado |
| Anti-fios | Com anti-fios |
| Diâmetro | 100 mm |
| Largura do Piso | 15 mm |
| Dureza do Piso (D) | 40 Shore D |

### ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Espiga com furo para barras de perfil |
| Diâmetro do Furo | 28 mm |
| Comprimento do Furo | 96 mm |
| Sugestão | As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. |

Prémio Alemão de Design

Prémio Red Dot Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL TWIN

2946USX100R26-28S45 4xM8

EAN 4031582340624

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto




Prémio Alemão de Design

Prémio Red Dot Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH