

AGILA TWIN

2970PJP050P40 TNL

EAN 4031582333565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	69 mm
Poids	0.24 kg

CHAPE

Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	53 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	18 mm

RACCORD

Longueur de la platine	60 mm
Largeur de la platine	60 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	38 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	48 mm
Diamètre des trous de la platine	6.3 mm

AGILA TWIN

2970PJP050P40 TNL

EAN 4031582333565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

