

## AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ● ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	✓
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	85 °C
取付高	99 mm
全幅	71 mm
総重量	0.829 kg

## 車輪

本体材質	シートスチール
トレッド材質	硬質ゴム、黒、導電性
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	青色被膜保護
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	75 mm
トレッド幅	25 mm
ボディ幅	25 mm
トレッドの硬度 (A)	80 ショア

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	31.3 mm
旋回半径	99 mm
旋回径	198 mm
ドーム径	65 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	10.3 mm

# AGILA TWIN

2977DYK075P30-10,3

EAN 4031582340952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

