INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# GALEA

## 5070YGP125P60-90x70

EAN 4031582353402



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Galea |
| Type | Roulette pivotante |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur électrique | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 163 mm |
| Poids global | 0.42 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme Chape | Fermé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 102.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène, conducteur électrique |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 30 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 90 mm |
| Largeur de plaque | 70 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 60 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 70 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 50 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 55 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# GALEA

5070YGP125P60-90x70

EAN 4031582353402

Numéro de commande 00074446

**Product Drawings**

